

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C3 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319126 30
GTIN	4067263238058
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

Szerokość chwytu b_3	17 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm

Karta danych

Ø chwytu dD ₁	30 mm
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
l ₁	70 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
b ₂	35 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI