

Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	SN.. 1204..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	29 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2020K12
płytko podporowa	259031 20
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowe Typ 20	259031 20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500