

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C3 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319126 50
GTIN	4067263238072
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Szerokość chwytu b_3	26 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI