

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: PSKNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 26 mm
długość całkowita L: 125 mm
płytki podporowa: 259031 20

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 2020K12
wielk. płytki	12 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
długość główki L ₁	26 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 20
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	20 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm

długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259230
Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259100
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 20	259031 20
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2