

**Garant****Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C4 osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 40mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319136 40     |
| GTIN             | 4067263238119 |
| Klasa artykułu   | 31V           |

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT Eco** – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ø chwytu dD <sub>1</sub> | 40 mm   |
| b <sub>2</sub>           | 42,5 mm |
| h <sub>6</sub>           | 48 mm   |
| b <sub>1</sub>           | 85 mm   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Szerokość chwytu $b_3$      | 20,5 mm                |
| $h_5$                       | 32,5 mm                |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40                 |
| $h_1$                       | 25 mm                  |
| $h_2$                       | 34 mm                  |
| $l_1$                       | 85 mm                  |
| Kształt                     | C                      |
| Rodzaj produktu             | Uchwyt narzędziowy VDI |