

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C4 osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 50mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319136 50
GTIN	4067263238126
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT Eco** – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

$h_5$	50 mm
Szerokość chwytu $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI