

Garant**WN.G 060408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia