

**WNMG 080408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia