

**Głowice wiertła KOMET KUB® V464, Ø D: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 125
GTIN	4047109090583
Klasa artykułu	24L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertło z płytkami wielopoziońcowymi (głowica wiertła) z wkładkami do płytek skrawających i złączem ABS® T, skrawające w prawo. Wkładka płytki skrawającej do zewnętrznej płytki skrawającej jest regulowana w zakresie + 5 mm Ø. Zastosowanie z uchwytyami w ABS® N i przedłużkami ABS® T.

**Zastosowanie:**

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

**w dostawie::**

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

**wskazówka:**

Części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 85 mm

ABS® T Ø d: 63 mm

Ø zewn. d<sub>1</sub>: 123,5 mm

kły centrujące: 115

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX06T304

śruby mocujące: 239655 10IP (2,8 Nm)

**Opis techniczny**

ABS® T Ø d	63 mm
śruby mocujące	239655 10IP (2,8 Nm)
kły centrujące	115
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX06T304
Ø zewn. d <sub>1</sub>	123,5 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	85 mm
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	125
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 10IP	239655 10IP
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP