

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SCLCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	269028 49
--------------------------------	-----------

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	50 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SCLCL
długość całkowita L	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
Kąt przyłożenia	95 stopni
System	DM
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
Seria	Master Mute
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające