


**Garant****Płytko do przecinania i wcinania, HU 7310, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273709 2
GTIN	4067263736714
Klasa artykułu	21L

**Opis****Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Szerokość skrawania W	2 mm
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU 7310
promień naroża R	0,05 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		