

metabo**Urządzenia do satynowania, typ: SE17-200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wydajne urządzenie do satynowania z mocnym silnikiem o mocy 1700 W do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk.

- **Wąska strefa chwytu zapewnia optymalne prowadzenie.**
- **Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność.**
- **Blokada wrzeczona i beznarzędziowa nakrętka mocująca do szybkiej wymiany akcesoriów.**
- **Szybka i beznarzędziowa regulacja osłony blaszanej i dodatkowego uchwytu.**
- **Gładki, kształtowy sworzeń mocujący zapewnia równomierny efekt szlifowania.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem: do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**

w dostawie::

W komplecie dodatkowa rękojeść.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
-------------------	--------------------

masa	2,9 kg
oznaczenie producenta	SE 17-200 RT
pobór mocy	1700 W
długość przewodu	4 m
zakres prędkości obrotowej	800 - 3000 min ⁻¹
uchwyty narzędziowe	M 14
długość opaski ściernej	50 - 100 mm
moment obrotowy	17 Nm
Ø opasek ściernych	100 - 200 mm