

**metabo****Szlifierka do spoin pachwinowych, typ: KNSE9-150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo płaska szlifierka do spoin pachwinowych 950 W do obróbki spoin pachwinowych ze stali nierdzewnej w ciasnych przestrzeniach.

- **Przekładnia o podwójnym przełożeniu zapewnia efektywną pracę.**
- **Zdemontowana osłona zabezpieczająca regulowana bez użycia narzędzi.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem: do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje niemal stała pod obciążeniem.**
- **Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność.**
- **Solidna przekładnia planetarna zapewnia szczególnie dużą trwałość.**
- **Napęd pasowy o niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację zapewnia dużą trwałość.**

**w dostawie::**

Osłona ochronna, dodatkowy uchwyt, 1× włókninowa tarcza kompaktowa (150×6×25,4 mm; średnia), 1× włókninowa tarcza kompaktowa (150×6×25,4 mm; bardzo drobna), 2× włókninowa tarcza kompaktowa (150×3×25,4 mm; średnia), 1× pilnik polerski z 2 paskami papieru szlifierskiego i walizka z blachy stalowej.

**Opis techniczny**

uchwyty narzędziowe	M 14
pobór mocy	950 W
oznaczenie producenta	KNSE 9-150
masa	2,7 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	4 m
zakres prędkości obrotowej	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø tarczy	150 mm