

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227561 INOX
GTIN	4960664685837
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0,3 \times D$.

Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,09 – 0,13 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408 ER-JS
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		