

HOLEX®**SNMG 120408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120408 zestaw po 10 szt. HBX130 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
Łamacz wiórów	MM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HBX130

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,