

**CNMG 120404, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	210 - 450 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	PP
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CCX
posuw $f$	0,05 - 0,35 mm/obr,

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia