


SNMG 120408, Gatunek: CA510

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 CA510 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA510
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia