

**CNMG 120408, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	PP
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CCX
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia