

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Zestawy śrub,	259023 2
zatrzask. kołk.	259049 6
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2020K16
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
łapki zaciskowej	259038 14
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 1604..
długość główki L ₁	31 mm
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 32
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

plytka podporowa Typ 32	259031 32
zatrask. kołk. Typ 6	259049 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 14	259038 14
Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500