

**DNMG 150604, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250696 CCX    |
| GTIN             | 4960664900879 |
| Klasa artykułu   | 25E           |

**Opis****Opis techniczny**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Łamacz wiórów                                       | PP                   |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Zastosowanie główne                                 | P                    |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | DNMG 150608          |
| promień naroża                                      | 0,8 mm               |
| Warunki skrawania                                   | ciągły               |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,2 - 1,5 mm         |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 210 - 450 m/min      |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                    |
| posuw $f$   | 0,05 - 0,35 mm/obr,  |
| Gatunek   | CCX                  |

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia