

**DNMG 150608, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CCX
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	PP

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia