

**VNMG 160408, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CCX
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia