

**WNMG 080408, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Gatunek	CCX

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia