

**WN.G 080404, Gatunek: CA510**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Klasa artykułu	25E

## Opis techniczny

Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia