

**WNMG 080404, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
Łamacz wiórów	PP
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Gatunek	CCX
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia