

**WNMG 080412, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080412 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	MS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,35 mm/obr,

Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia