

**WNMG 080412, Gatunek: CA4515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA4515
GTIN	
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	STD
posuw f	0,05 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 360 m/min
Zastosowanie główne	K
Gatunek	CA4515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia