

**WNMG 080404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MS
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia