

**VBMT 110304, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	PP
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CCX
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia