

**WN.G 080404, Gatunek: CA4515**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	STD
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 360 m/min
posuw f	0,05 - 0,7 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4,2 mm
Zastosowanie główne	K
Gatunek	CA4515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia