

**DNMG 150612, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Gatunek	CA315
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Łamacz wiórów	KG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia