

**DNMG 150604, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA315
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	KG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia