

**WNMG 080408, Gatunek: KW10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 KW10 Gatunek: KW10

Łamacz wiórów: AH

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 400 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 400 m/min
Łamacz wiórów	AH
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	KW10
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia