

Garant**DCMT 11T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T308 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia