

**CNMG 120408, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	KG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	K
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA315
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia