

**CNMG 120412, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Gatunek	CA315
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	K
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	KG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia