

**Garant****DCMT 070204, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DCMT 070204 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągle

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia