

**WNMG 080416, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080416 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PS
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm

głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080416
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia