

**SNMG 120408, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

Zastosowanie główne	K
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Łamacz wiórów	KG
liczba wymian/ostrzy	8
Gatunek	CA315
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia