

**WN.G 080404, Gatunek: CA315**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Łamacz wiórów	KG
Gatunek	CA315
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Zastosowanie główne	K
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

150 - 350 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia