

Garant**DCMT 070202, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 070202 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	SS

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia