

**WN.G 080408, Gatunek: CA315**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Klasa artykułu	25E

## Opis

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Gatunek	CA315
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	K
Łamacz wiórów	KG
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 350 m/min

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia