

**TNMG 160404, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA315
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	KG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Zastosowanie główne	K
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3,6 mm

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia