

**TNMG 160408, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA315
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Łamacz wiórów	KG
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia