

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \min}$	0,25 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia