

**CCMT 060204 Wiper, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie dodatkowe	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202

Łamacz wiórów	WP
Zastosowanie główne	M
Gatunek	PR1725
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia