

**CCMT 060202, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
Gatunek	CA025P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
powłoka	powlekane
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia