

**DC.T 070204, Gatunek: CA025P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 330 m/min

Opis techniczny

Gatunek	CA025P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	HQ
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia