

**CCMT 120412, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260206 CA025P |
| GTIN | 4960664878161 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis**Opis techniczny**

| | |
|---|--------------------------------|
| Łamacz wiórów | GK |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 3 mm |
| Gatunek | CA025P |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Zastosowanie główne | P |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| promień naroża | 1,2 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120412 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| tolerancja | M |

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 330 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia