

**DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	WP
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia